

1200 シリーズ牽引式シングルスクリューバーチカルミキサー


Since 1948

給餌をより効率良く行います!

- ●代替飼料を含む様々な成分の餌を加工可能です
- 特許出願中の Vortex®スクリューにより飼料の品質を損なうことなく短時間での撹拌が可能です
- バッチの大きさに関係なく最初から最後まで均質な TMR を供給します: 餌の選り好みを防ぎます
- ●排出性能に優れており、短時間での餌の排出を実現します



- ・ 撹拌容量は 11.8~19.5m³ です。低床のため飼料の投入を簡単に 行えます
- 4 ポイント計量システムにて成分の高精度な測定が可能です
- シンプルな設計のため長期運用・保守の簡便化・故障のリスクの少ない運転を実現します



多角度でカップ状の羽が特徴の Vortex®スクリューは餌の品質を損なうことなく短時間で撹拌を行います(上の写真にはオプションのラブター™ ナイフが搭載されています。詳細は裏面をご参照下さい)



1200 シリーズ牽引式シングルスクリューバーチカルミキサー

仕様

1948 年より培われた進歩と信頼性を皆様に

	単位	420		500		615		
<u>元</u> 撹拌容量	m^3	11.8		14.2		17.4		
エクステンション付(オプション)	m^3	13.9		16.3		19.5		
単位								
· _ 空重量	kg	4,309		4,527		4,751		
最大飼料重量	kg	4,763		5,670		6,974		
総重量	kg	9,072		10,197		11,725		
スクリュー本数(オプション参照)		1本		1本		1本		
全長	m	5.6		5.7		5.8		
<u>全高</u> 全幅	m	2.5		2.7		3		
	m	2.8		2.8		2.8		
スクリュー厚み	mm	16 19		16 19		16		
床厚み 壁厚み	mm mm	6		6		6		
最小 PTO 馬力*1	111111	85		90		110		
点検台		右側または左側面						
アワーメーター		標	準	標準		標準		
計量システム		4 ポイント		4 ポイント		4 ポイント		
タイヤ本数		4本		4 本		4本		
タイヤサイズ				9.5 チューブレスト		・ラックタイヤ		
運転速度(RPM)		540 または 1000				1000		
ドア開口部		前方/後方	側面	前方/後方		前方/後方	側面	
高さ	mm	660	991	762	991	762	991	
幅	mm	1,067	864	1,067		1,067	864	
排出		各種排出パッケージを選択可能						
ルエムとの際問		詳細は販売代理店までお問い合わせ下さい 選択した排出口により変動						
地面からの隙間 ユープ :		送がした排出口により変動						
オプション								
Vortex® スクリュー (ベーシックユニットには含まれません)		撹拌の必要に応じてスクリューを 1 種類選択						
シングル/デュアルキッカー								
最大ナイフ本数 ^{*2}		7 :	7本		9 本		9 本	
2 スピードドライブパッケージ		オプション		オプション		オプション		
ゴム製サイドエクステンション		オプ	オプション		オプション		オプション	
ヘイリテイナー		オプ	ション	オプ	ション	オプシ	ション	
排出シュート								
(マグネットあり/なし)		オプション		オプション		オプション		
排出コンベアー			各種オプション					
タブ取付マグネット		オプションオプション			ション	オプションオプション		
後方コモディティードア					ション			
インジケーターエクステンションアーム 各種インジケーター		オプション		オプション オプション				
<u>谷種1フンケーター</u> カメラパッケージ		dinamica general®、Weigh-Tronix®、Degi-Star® オプション オプション オプション						
バッテリー取付			ション	オプション		オプション		
横子(点検台)						オプシ		
梯子(点検台) オプション オプション オプション オプション オプション **!・ 鼻小 PTO 馬力は 総絡運転時に 必要な 馬力です。 飼料 藉動 時に 装置を始動させる 際は 以 り 大き								

オプションに含まれるもの:

ラプターTMを使用しての撹拌



標準型ナイフを使用してベ ールの撹拌及び細断が短 時間かつより強力に実行可 能です

サイズを 3 つ ご用意

タブ取付マグネットにて 飼料内の異物を除去




ステンレス製ケースに包まれ たマグネットはミキサータブ壁 のヒンジ付アッセンブリー上に 取り付けます。飼料内の金属

片を除去します *特許出願中

して除去された金属片

ヘイリテイナーを使用してヘイの 横漏れを防止!

ヘイリテイナーをミキサータブの上部に ボルト止めすることで撹拌中の乾草の 横漏れを防止します



信頼性の高い確かな性能を保証し ます!

パッツのバーチカルミキサーには定置 式・牽引式・トラック搭載式があり、撹拌 容量は 3.9~44.7m3 まで対応していま す

*1: 最小 PTO 馬力は継続運転時に必要な馬力です。 飼料積載時に装置を始動させる際はより大き な PTO 馬力が必要です

*2: 本数は飼料の内容物及び加工時間により変動します



注意: 全てのシールド及びガードが所定の位置に取り付けられていない状態では絶対に装置を運転しないで下さい。運転の 際には必ず取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で行って下さい。取扱説明書は装置の近くに常備して下さい。また、 全ての安全シールドならびに安全装置が正常に作動し、所定の位置にてしっかりと固定されているか必ず確認して下さい

販売代理店





パッツ社総代理店 株式会社トーチク

〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線3番1

TEL 0155-61-2221(代表) FAX 0155-61-2212

■茨城営業所 〒301-0017 茨城県龍ヶ崎市姫宮町139

TEL0297-60-0307

FAX 0297-60-0308

